



HS 260 control

/// 参数列表

往复式振荡器（控制型）。

结构紧凑，运转平稳。最大承重量7.5 Kg。

- 电子调节速度和时间
- 数显转速、时间及工作模式
- 所有功能都可通过labworldsoft® 实验室软件进行编辑与控制
- 可使用定时功能，定时范围为0 – 9小时59分；亦可采用连续工作模式
- 可根据客户需要，定制反方向周转摇床
- 不同类型的夹具适用于各种不同形状和尺寸的振荡容器
- 夹具不含在本仪器配置内，请另外订货



designed for scientists

技术参数

运行方式	往复
周转直径 [mm]	20
允许震荡承重量(含夹具) [kg]	7.5
电机输入功率 [W]	45
电机输出功率 [W]	10
允许连续运转时间 [%]	100
速度范围 [rpm]	10 - 300
转速显示	LCD
计时器	是
计时器显示	LCD
时间设置范围 [min]	1 - 599
运行方式	定时, 连续运转
桌面振荡制动装置	是
外形尺寸 [mm]	360 x 100 x 420
重量 [kg]	8.8
允许环境温度 [°C]	5 - 50
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 21
RS 232接口	是
模拟输出	是
电压 [V]	220 - 240 / 100 - 120
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	45