

TL2300/2310 台式浊度仪

哈希公司发布的全新TL2300/2310台式浊度仪，为新一代实验室浊度产品。采用哈希公司专利技术（美国专利：#5604590）的光学系统及设计而成，并采用全新的用户界面和更贴心的功能，广泛适用与水处理及污水处理，各种工业场合，食品饮料，电力以及制药澄清度，悬浮物浓度测定等领域。



全新的改进优势

1、全新的用户界面

采用七寸彩色触摸屏，让操作和显示更加直观，快速，便捷。直观的操作界面和操作步骤让您对测试结果更有信心。

2、智能可靠的读数判断

新增读数模式选项。可通过内部模型检测样品读数的变化，识别稳定性后方可显示读数，保证测量结果的稳定和准确，大大地避免人工判断读数变化产生的误判和误差。

3、精准且便捷的用户体验

为您提供浊度测试所需要的一切。USB接口实现数据报告输出，让数据导出，数据溯源以及数据处理更加快捷；新增样品编号设定，方便更好的追溯和管理测试数据。

技术指标		
型号	TL2300 EPA	TL2310 ISO
显示	7寸彩色触摸屏	
符合标准	符合USEPA 180.1	符合ISO 7027 DIN EN 27027 DIN 38404和 NFT 9033
光源	钨灯	LED 860±30 nm
计量单位	NTU和EBC	FNU和NTU
量程范围	NTU：0-4000	NTU/FNU：0-1000
精确度	0 – 1000 NTU时，±2%加0.0 1NTU， 1000 – 4000 NTU时±5%	0 – 1000 FNU/NTU时，±2%加0.01 FNU/NTU
分辨率	浊度：0.001 NTU/EBC（最低量程）	
重复性	读数的1%加0.01 NTU	
读数模式	单次，连续，快速沉降模式（RST），信号平均模式，比率模式	
人机交互	2个USB-A接口。可用户外接优盘，打印机，键盘以及二维码扫描设备。	
数据存储	存储2000个数据，包括测量读数，校准值和验证值	
供电要求	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A	
保修	一年	

订购指南：

TL2300/2310台式浊度仪的标准配置包括：一台TL2300/2310台式浊度仪主机，一英寸样品瓶6个，Gelex二级浊度标准化套件一组，StabCal标准套间一组，电源及电源线，硅油及油布，防尘罩。

货号	描述
LPV444.80.00210	TL2300浊度仪及相关配件，EPA版本
LPV444.99.00120	TL2310浊度仪及相关配件，ISO版本

选购附件

货号	描述
2662110-CN	Stabcal®校准组件, 100 mL
2662100	Stabcal®校准组件, 500 mL
246142-CN	福尔马胂标液, 4000 NTU, 100 mL
246149-CN	福尔马胂标液, 4000 NTU, 500 mL
4397500	样品脱气组件
4397510	样品过滤和脱气组件
2723342-CN	Stabcal®浊度标液, 0.10 NTU, 100 mL
2697942-CN	Stabcal®浊度标液, 0.30 NTU, 100 mL
2698042-CN	Stabcal®浊度标液, 0.50 NTU, 100 mL
9647700	遮光罩
9649100	防尘罩
3031200	滤光片模块, EPA标准
4708900	灯组件
4707600	擦拭布
126936-CN	硅油
LQV161.53.10000	USB接口热敏打印机
5836000	热敏打印机用纸
9657100	手动流通池组件
9658300	自动流通池组件



Be Right™