

基本型蠕动泵驱动器

L100-1E

最大参考流量



- 结构紧凑，体积小，节约使用空间
- 功能简洁，操作简便，提高工作效率
- 振动小，噪音低，提供安静舒适的实验环境
- 金属质感外壳，防腐喷涂处理，延长泵的使用寿命
- 良好的电磁兼容性能，运行稳定可靠

适用泵头



YZ1515x
YZ2515x



YZ1115
YZ1125



BZ15
BZ25



DMD15-13-B
DMD15-13-D



DG-1



DG-2



转速范围	0.1rpm~100rpm，正反转可逆
转速调节分辨率	0.1rpm
显示方式	5位LED数码管显示转速、方向和启停状态
控制方式	实体按键控制
调速功能	按键控制转速增减，支持自动连续调节转速
全速功能	一键控制全速工作，用于快速填充、排空等
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态进行工作
电磁兼容性	关键指标达到或超过II级水平
外形尺寸(长×宽×高)	197mm×110mm×106mm
适用电源	AC 100V~240V (15W), 50~60Hz
工作环境温度	0°C~40°C
工作环境相对湿度	<80%
防护等级	IP31
重量	2.44kg

驱动器型号(产品编号、颜色)	适配泵头型号	适用软管规格	最大参考流量 (mL/min)	重量(kg)
L100-1E (05.02.43A, 白色)	YZ1515X, YZ1115	13" 14" 19" 16" 25" 17" 18"	380	2.84
	YZ2515X, YZ1125	15" 24"	270	
L100-1E-B (05.02.43B, 橘红色)	DMD15-13-B	2×13" 2×14" 2×19"	350	2.87
	DMD15-13-D	2×16" 2×25"		
L100-1E-C (05.02.43C, 银灰色)	BZ15-13-A	14"	20	2.75
	BZ15-13-B	16"	77	
	BZ15-13-C	25"	160	
	BZ15-13-D	17"	300	
	BZ25-13-B	24"	300	
	DG-(1,2)6滚轮	内径≤3.17mm	48(单通道)	
DG-(1,2)10滚轮	壁厚0.8-1mm	32(单通道)		