

基本型蠕动泵

BT100-2J

最大参考流量



适用泵头



YZ1515x
YZ2515x



YZII15
YZII25



DG-1



DG-2




DG15-24
DG15-28



| | |
|-------------|---|
| 转速范围 | 0.1rpm-100rpm, 正反转可逆。 |
| 转速调节分辨率 | 0.1rpm |
| 控制方式 | 薄膜按键, 支持外部信号控制和通信控制。 |
| 显示方式 | 3位LED转速显示 |
| 外控功能 | 启停控制、方向控制、速度控制 (4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选) |
| 通信接口 | RS485 |
| 掉电记忆 | 重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作 |
| 全速功能 | 一键控制全速工作, 用于填充、排空等。 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 232×142×149 (mm) |
| 适用电源 | AC 90V-260V/30W |
| 工作环境温度 | 0°C ~ 40°C |
| 工作环境相对湿度 | < 80% |
| 防护等级 | IP31 |
| 重量 | 2.3kg |

主要在实验室使用
应用最普遍的基本机型



| 驱动器型号 | 产品编号 | 适配泵头型号 | 适用软管规格 | 最大参考流量 (mL/min) | 重量(kg) |
|----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| BT100-2J | 05.02.11A | YZ1515x, YZII15 | 13" 14" 19" 16" 25" 17" 18" | 380 | 2.7 |
| | | YZ2515x, YZII25 | 15" 24" | 270 | |
| | | DG-(1、2)6滚轮 | 内径 ≤3.17(mm) | 48 (单通道) | 2.5-2.6 |
| | | DG-(1、2)10滚轮 | 壁厚 0.8-1(mm) | 32 (单通道) | |
| | | DG15-24 | 16" 25" 17" | 300 (单通道) | 3.1 |
| DG15-28 | 13" 14" 内径 ≤3.17(mm) 壁厚 0.8-1(mm) | 75 (单通道) | 3 | | |