

# 基本型蠕动泵

最大参考流量



## BT300-2J/BT600-2J

主要在实验室使用

转速和流量高于BT100-2J



适用泵头



YZ1515x  
YZ2515x




YZII15  
YZII25



DG15-24

PERISTALTIC PUMP

	BT300-2J	BT600-2J
转速范围	1rpm-300rpm, 正反转可逆。	1rpm-600rpm, 正反转可逆。
转速调节分辨率	1rpm	
控制方式	旋钮结合按钮, 支持外部信号控制和通信控制。	
显示方式	3位LED转速显示	
外控功能	启停控制、方向控制、速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选) 对应1-300rpm	启停控制、方向控制、速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选) 对应1-600rpm
通信接口	RS485	
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作	
全速功能	一键控制全速工作, 用于填充、排空等。	
外形尺寸(长×宽×高)	285×207×180 (mm)	
适用电源	AC 90V-260V/48W	AC 90V-260V/100W
工作环境温度	0°C ~ 40°C	
工作环境相对湿度	< 80%	
防护等级	IP31	
重量	3.6kg	3.8kg



驱动器型号	产品编号	适配泵头型号	适用软管规格	最大参考流量 (mL/min)	重量(kg)
BT300-2J	05.02.31A	YZ1515x, YZII15	13" 14" 19" 16" 25" 17" 18"	1140	4.0
		YZ2515x	15" 24"	840	
		YZII25	15" 24" 35" 36"	1500	
		DG15-24	16" 25" 17"	900 (单通道)	
BT600-2J	05.02.62A	YZ1515x, YZII15	13" 14" 19" 16" 25" 17" 18"	2200	4.2
		YZ2515x	15" 24"	1600	
		YZII25	15" 24" 35" 36"	3000	
		DG15-24	16" 25" 17"	1800 (单通道)	