

分配型蠕动泵

WT600-1F

参考流量范围



PERISTALTIC PUMP



实验室及小批量生产使用

直流无刷电机，适合泵头串联。

适用泵头



YZ1515x
YZ2515x



YZII15
YZII25



KZ25




DMD15-13-B



DG15-24

- 转速范围 10rpm-600rpm，正反转可逆。
 转速调节分辨率 1rpm
 控制方式 旋钮结合薄膜按键，支持外部信号控制和通信控制。
 显示方式 液晶显示
 分配液量范围 0.1mL-99.9L
 分配液量校正 将设定分配液量获得的实际分配液量值输入，自动进行分配液量校正。
 分配次数范围 1次-9999次，“0”为无限循环方式。
 分配间隔时间范围 0.1s-99.9min，调整分辨率0.1s。
 回吸圈数范围 0-9.9圈，调整分辨率0.1圈。
 外控功能 启停控制、方向控制、速度控制（4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选）。
 转速状态信号输出 166.7Hz-10kHz线性对应10-600rpm
 启停状态信号输出 OC门信号输出
 方向状态信号输出 OC门信号输出
 通信接口 RS485
 掉电记忆 重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
 全速功能 一键控制全速工作，用于填充、排空等。
 外形尺寸(长×宽×高) 285×207×180 (mm)
 适用电源 AC 110V ± 20%/140W或AC 220V ± 20%/140W可选
 工作环境温度 0°C ~ 40°C
 工作环境相对湿度 < 80%
 防护等级 IP31
 重量 5.2kg

CE



驱动器型号 (产品编号, 适用电源, 界面语言)	适配泵头型号	适用软管规格	参考流量范围(mL/min)	重量(kg)
WT600-1F-A (05.02.65A, AC220V, 中文)	(1、2、3) × YZ1515x	13" 14" 19" 16" 25" 17" 18"	0.7-2200 (单泵头)	5.6-6.4
	(1、2、3) × YZII15			
WT600-1F-B (05.02.65B, AC110V, 中文)	(1、2、3) × YZ2515x	15" 24"	17-1600 (单泵头)	5.6-6.0
	(1、2) × YZII25	15" 24" 35" 36"	17-3000 (单泵头)	
WT600-1F-C (05.02.65C, AC220V, 英文)	DG15-24	16" 25" 17"	8-1800 (单通道)	6.0
WT600-1F-D (05.02.65D, AC110V, 英文)	(1、2) × DMD15-13-B	13" 14" 19" 16" 25"	1.5-2070 (单泵头)	5.6-6.0
	KZ25	15" 24" 35" 36"	34-6000	6.0