



LDZF 系列



立式 压力蒸汽灭菌器 (医疗仪器)

Vertical Pressure Steam
Sterilizer



型号	LDZF-30KB	LDZF-50KB	LDZF-75KB
	LDZF-30KB-II	LDZF-50KB-II	LDZF-75KB-II
	LDZF-30KB-III	LDZF-50KB-III	LDZF-75KB-III
容积	30 立升	50 立升	75 立升

Product Features

产品特点

实行微电脑智能控制系统: 采用“LED”数显运行工作循环程序, 灭菌结束(报警)后自动停机;

安全联锁装置: 采用电子与机械互动的安全控制结构, 确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖, 避免了误操作或使用不当而产生的不安全因素;

锅盖启闭装置: 采用拨杆式多连杆同步伸缩结构, 使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧;

预置程序: 可预置固定程序针对固体的灭菌;

记忆存储系统: 可存储上次灭菌程序, 便于二次操作;

校验接口: 提供温度、压力检验接口, 方便对锅内多点温度进行检测;

操控台动态: 数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示;

安全配置: 锅盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置、自动故障检测系统;

Intelligent microcomputer control system: Using LED digital control system; After sterilization finished, sterilizer will automatic alarm and shut down.

Interlock device: The control system can real time supervision the sterilizer chamber's temperature and pressure. Only under the safety temperature and pressure can open the sterilier's cover. Mack sure the operator's safety.

The structure of cover's opening: Using 8 rotary extendable stick to improve sealing and safety performance.

Preset program: Can preset fixed program that sterilize solid body.

Memory storage system: Store the last operation program so convenient next operation.

Interface check: provide temperature and pressure check interface; convenient to check multiple position temperature measurement.

Digital display screen: Digital display screen and working indicator light display running state.

Safety devices: Interlock device, overtemperature and over pressure protecting system, burned protection, safety relief valve, current leakage protector and automatic fault detection.

Technical Parameter

技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	LDZF-30KB LDZF-50KB LDZF-75KB	LDZF-30KB-II LDZF-50KB-II LDZF-75KB-II	LDZF-30KB-III LDZF-50KB-III LDZF-75KB-III
配置 Configuration	自控型 Semi-automatic control	全自动型 Full-automatic control	全自动型(带干燥) Drying
主体材质 The main material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
容积 / 毛重 Volume / GW	79/86/93kg(30/50/75L)	81/89/95kg(30/50/75L)	81/89/95kg(30/50/75L)
电压 / 功率 Voltage / Power	220V / 3.5Kw	220V / 3.5Kw	220V / 3.5Kw
包装尺寸(长 x 宽 x 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	660 X 610 X 970 (30L)	660 X 610 X 1120 (50L)	660 X 610 X 1270 (75L)
产品尺寸(长 x 宽 x 高 mm) Product size (L X W X H mm)	500 X 550 X 860 (30L)	500 X 550 X 1000 (50L)	500 X 550 X 1140 (75L)
容器容积(直径 x 高度 mm) Sterilization chamber volume(D X H mm)	370 X 320 (30L)	370 X 500 (50L)	370 X 690 (75L)
网篮尺寸(直径 x 高度 mm) Basket Size(D X H mm)	335 X 190 (30L)	335 X 360 (50L)	335 X 190 & 335 X 360 (75L)
时间设定范围 Time setting range	0-99 h	0-99 h	0-99 h
额定工作压力 Rated working pressure	0.217MPa	0.217MPa	0.217MPa
灭菌温度设定范围 Sterilization temperature setting range	50~134°C	50~134°C	50~134°C