

产品名称

多试管混合仪

产品图片



产品概述

BE-2600 多管旋涡混合仪可以一次混合处理 50 个样品。可选配多重配件，满足不同规格试管旋涡混合的需要。人性化的程序设计，内置点动和定时两种操作模式，让实验更加便捷高效。

产品特点

- 1、最多可以一次处理 50 个试验样品，让实验高效快捷。
- 2、操作面板简洁，微处理器精确控制，LED 显示速度和时间。
- 3、人性化的程序设计，内置定时/持续/间歇/点动四种运行模式，安静稳定无噪音。
- 4、随机标配 12mm 泡沫试管架、托盘垫。多种型号的泡沫试管架可供选配。

技术参数

型号	BE-2600
转速范围	500 ~ 2500rpm
调速精度	±10rpm
振幅	4mm
定时范围	1s ~ 9999min
间歇间隔定时范围	1 ~ 10S
间歇运行定时范围	1S ~ 99min59S
最大载重	5kgs
顶部盖板尺寸	L. 311 x W. 184mm
输入电源	AC 100 ~ 230V, 50/60Hz
功率	60W
熔断器	250V, 1A, Φ5×20
外形尺寸	W. 250 x D. 426 x H. 480 mm
净重	15kgs

可选配件（泡沫试管架）

DMT-A	Φ 10mm 泡沫试管夹	50	W. 245 x D. 132 x H. 45mm
DMT-B	Φ 12mm 泡沫试管夹	50	W. 245 x D. 132 x H. 45mm
DMT-C	Φ 13mm 泡沫试管夹	50	W. 245 x D. 132 x H. 45mm
DMT-D	Φ 16mm 泡沫试管夹（可放 15ml 离心管）	50	W. 245 x D. 132 x H. 45mm
DMT-E	Φ 25mm 泡沫试管夹	15	W. 245 x D. 132 x H. 45mm
DMT-F	Φ 29mm 泡沫试管夹（可放 50ml 离心管）	15	W. 245 x D. 132 x H. 45mm
DMT-G	Φ 38mm 泡沫试管夹（可放 100ml 离心管）	10	W. 245 x D. 132 x H. 45mm
DMT-H	可替换托盘（上 & 下）	/	W. 305 x D. 178.5 x H. 25mm



DMT-A



DMT-B



DMT-C



DMT-D



DMT-E



DMT-F



DMT-H



DMT-I