

多用途试管搅拌器

可从低速到高速稳定地强力振荡与搅拌，只需一台即可完成从试管到微孔板、烧杯的搅拌。

产品特点

- 可进行触摸模式与连续运转模式两种运转模式的选择。
- 通过LED条形图显示转速，因此可确认转速及振荡的强弱。
- 装上搅拌器底座，可作为搅拌器使用，最高可搅拌2000ml的容量(最大转速1500rpm)。

技术参数

型号	B-1N	B-1FN	B-2N	B-2FN
转速/振幅	200~2500rpm (搅拌器功能时200~1500rpm) /4.5mm			
转速设定/旋转控制方式	滑动设定/微电脑式转速反馈方式			
附加功能	自动(触摸)启动/连续运转的切换方式			
电机/功率	高转速DC有刷马达/约18W			
箱体尺寸/材质	115*230*60mm/压铸铝合金			
电源	AC100~240V 50/60Hz (带专用AC适配器)			
重量	2.1kg			
标准配件	单配件	单配件, 配件底座, 平配件, 管配件, 微孔板底座, 搅拌器底座	单配件	单配件, 配件底座, 平配件, 管配件, 微孔板底座, 搅拌器底座
价格	RMB2900	RMB3500	RMB2980	RMB3580

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、单配件.....	¥ 50元
2、配件底座 (FA用).....	¥ 80元
3、平配件.....	¥ 200元
4、微孔板底座.....	¥ 100元



多管漩涡混匀仪

BTV-100多管漩涡混匀仪，一次可最多混合处理50个样品。可选配多种配件，满足不同规格试管漩涡混合的需要。

产品特点

- 可一次处理50个样品；
- 两种工作模式：持续工作或点动式；
- LCD显示速度、时间、微处理器控制速度和时间；
- 微处理控制；
- 多种泡沫试管支架选配；

技术参数

型号	调速范围	调速精度	定时范围	周转直径	最大承重	顶部面板尺寸	仪器尺寸	净重	电源	功率	价格
BTV-100	500~2500rpm	±50rpm (在2500rpm检测)	1min~100h	3.6mm	4.5kg	31.1x18.4 cm	250x426x480	21.5kg	AC100~240V 50/60Hz	60W	RMB11800

选购件:(增加选购件交货期7天)

产品类型	描述	孔数	尺寸规格mm	价格
BTV-B01	Φ10mm泡沫试管架	50	245 × 132 × 45 mm	RMB230
BTV-B02	Φ12mm泡沫试管架	50	245 × 132 × 45 mm	RMB230
BTV-B03	Φ13mm泡沫试管架	50	245 × 132 × 45 mm	RMB230
BTV-B04	Φ16mm泡沫试管架(可放15ml离心管)	50	245 × 132 × 45 mm	RMB230
BTV-B05	Φ25mm泡沫试管架	15	245 × 132 × 45 mm	RMB230
BTV-B06	Φ29mm泡沫试管架(可放50ml离心管)	15	245 × 132 × 45 mm	RMB230
BTV-B00	可替换托盘垫(上&下)	/	305 × 178 × 25 mm	RMB200

