

沙鹰实验室分散搅拌机 SYP-750



采用电子恒速控制，实时显示转轴转速、电流，并配有多种砂磨叶盘、分散搅拌叶片。能适应实验室不同的试验需要，并可根据显示的转轴速度直接计算搅拌、分散、砂磨叶片的线速度物料粘度及化学反应速率之间的关系，为大规模投产提供正确的数据。

电机功率：750W

工作电压：AC220V 50HZ

转速范围：**0-8000 转/分钟**

处理范围：**0.2L-10L(水为标准)**

电机类型：**变频电机**

升降行程：250mm 轴长：250mm

高度：740mm

标准配置

分散盘：直径 50、60mm 各一个

砂磨盘：直径 60mm

料筒：双层 1.5L

选配

分散盘：直径 30 80mm

砂磨盘：直径 45 80mm

桨叶式搅拌：30mm 50mm 60mm 80mm

料筒：双层 0.535L

料筒：单层 2.5L 5L 10L